

Certificado de Garantia

Desde 1988 a Móveis Sul desenvolve móveis visando a excelência em todos os seus processos de produção, é uma empresa preocupada com a satisfação de seus clientes com foco na qualidade dos seus produtos.

Para manter essa relação e com o desígnio de a cada dia aumentar esta confiança, com plena consciência da importância da satisfação de todos é que disponibiliza este CERTIFICADO DE GARANTIA.

1. Da Garantia:

1.1 Esta garantia é válida para a substituição de peças e componentes que são partes integrantes do produto fornecido pela Móveis Sul, e que apresentarem eventuais defeitos de fabricação. Sua validação está vinculada ao correto preenchimento do termo de recebimento que acompanha o produto.

2. Da Cobertura da Garantia:

2.1 O início da vigência da garantia ocorre a partir da data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor correspondente ao produto a ser garantido, com identificação, obrigatoriamente, do código e modelo do produto.

2.2 O prazo de vigência da garantia é de três meses (90 dias), de acordo com o código de defesa do consumidor conforme lei 8.078 - 11/9/1990 ART. 26;

2.3 Mais três meses (90 dias) últimos de garantia adicional concedida pela Móveis Sul Indústria e Comércio Ltda;

3. Das Exclusões:

3.1 A garantia perderá a validade quando:

3.1.1 Os danos sofridos pelo produto ou seus acessórios e componentes forem decorridos de acidente, ou má utilização por parte do consumidor, também se for por quedas de objetos sobre o móvel;

3.1.2 O defeito for ocasionado por montagem realizada em desacordo com o manual de instruções;

3.1.3 Em função da exposição a ambientes úmidos e exposição prolongada a luz solar;

3.1.4 O produto ou peças tenham sido danificadas por acidente de transporte ou manuseio, riscos e batidas;

3.1.5 Em caso de movimentação inadequada do produto, e que cause danos ao mesmo;

3.1.6 Da utilização de peças ou componentes não originais, e que sejam inadequados ao produto.

3.2 A garantia concedida pelo fabricante não cobrirá:

3.2.1 Despesas com instalação do produto;

3.2.2 Despesa com transporte;

3.2.3 Danos causados ao produto, por motivos de força maior, como aqueles causados por agentes da natureza (chuvas, incêndios e excesso de umidade...)

4. Instruções para Limpeza e Conservação do Produto:

4.1 Observe para que o produto esteja nivelado, desta forma, as gavetas e portas terão um bom funcionamento, evite arrastá-lo;

4.2 Evitar que o móvel fique exposto a luz solar direta, ou em ambientes de umidade e calor excessivo;

4.3 Para limpeza use um pano macio umedecido com água;

4.4 Não utilize produtos que contenham reagentes químicos, como: álcool, removedores, amoníacos etc..., não utilize sapólios, polidores e demais produtos que contenham carga abrasiva, para evitar riscos e manchas;

4.5 Não colocar carga excessiva de peso nas gavetas e prateleiras, para evitar acidentes ou danos ao produto;

5. Observações gerais:


5.1 Qualquer dúvida ou reclamação sobre este produto deve ser solicitado junto a loja onde foi efetuada a compra. Para esclarecer dúvidas técnicas contate a Móveis Sul pelo e-mail

Assistencia@moveissul.com.br ou pelo telefone 54 3358 6200. **Atenção:** A Solicitação de assistência técnica deve ser feita via on-line por um representante autorizado pela Móveis Sul.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Leia atentamente este manual e guarde para consultas futuras.

COMODA BELLA REFLECTA BRANCO REF 5651



Visite nosso site.





MS
MÓVEIS SUL
MÓVEIS COMO SUA FAMÍLIA MERECE

AV. VITAL ZAMBOTTO, 273 - AREA IND. III
I.E.: 071/0032633 CNPJ 92.051.440/0001-96
FONE 0(XX) 54 3358 6200 CEP 95.300.000
LAGOA VERMELHA - RS - BRAZIL

Projetista:
Evandro Cordeiro
engenharia3@moveissul.com.br




Para montagem:




Relação de peças:

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO / DESCRIPCIÓN	MEDIDAS
57011	1	Lateral esq. /	1003 X 432 X 15
57012	1	Tampo /	601 X 450 X 15
57013	1	Lateral dir. /	1365 X 432 X 15
57021	1	Rodapé Frontal /	1236 X 80 X 15
57024	1	Rodapé trazeiro /	1236 X 80 X 15
57014	1	Base /	651 X 432 X 15
57015	1	Divisão gaveta /	1270 X 432 X 15
57020	1	Tampo dir. /	450 X 667 X 15
57025	1	Prateleira Móvel /	635 X 400 X 15
57022	2	Costa / Atras	1295 X 325 X 3
57026	2	Costa gavetas /	935 X 300 X 3
57023	5	Frente gaveta /	594 X 180 X 15
57017	5	Lateral gav. esq. /	400 X 100 X 15
57018	5	Lateral gav. dir. /	400 X 100 X 15
57019	5	Traseiro gav. /	530 X 100 X 15
57016	5	Fundo gav. /	544 X 397 X 3


Passo 4: Usar pregos I-01 e perfil AC-01 para fixar as costas.




Detalhe F




Passo 5: Fixar portas nas laerias usando dobradiça F-05 e parafusos B-08.




Detalhe A



Passo 1: Fixar os trilhos telescópicos com parafusos **B-08**. Usar parafusos e cavilhas para montagem da gaveta. Usar parafusos **B-08** para fixar os puxadores.



Passo 2: Fixar os trilhos telescópicos na lateral direita e divisão usando parafusos **B-08**.




Relação de ferragens:

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO / DESCRIPCIÓN	IMAGEM
A-01	56	Cavilha 6 x 25 / 6 mm dowel x 25	
B-03	22	Parafuso C.C. 4,0 x 50 / 4.0 x 50 mm C.C. screw	
B-08	74	Parafuso C.C. 3,5 x 14 / 3.5 x 14 mm C.C. screw	
B-10	16	Minifix simples Chapa 15 / Simple Minifix 15 mm	
B-11	16	Tambor Bigfix 15 x 11 / 15 x 11 mm Bigfix drum	
C-01	22	Porca cilíndrica / Cylindrical nut	
D-02	16	Tampa para Tambor 7.2mm / 7.2 mm drum cover	
F-05	4	Dobradiça 35 Alta amortecedor / Hinge 35 High	
I-01	76	Prego 10 x 10 / 10 x 10 nail	
J-01	6	Fixador de costas / Back fastener	
K-03	4	Suporte de prateleira 8x6mm / 8 x 6 mm shelf	
K-08	2	Suporte cabideiro Oblongo / Soporte para percha	
M-02	6	Sapata 15 x 15 / 15 x 15 mm foot	
X	1	Bisnaga de cola 10 gramas / 10 gram glue tube	
Y	1	Etiqueta escovada moveis sul / Brushed label for	
Z	1	Esquema de montagem A4 / A4 assembly diagram	


Relação de acessórios:

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO / DESCRIPCIÓN	IMAGEM
25038	2	Porta PVC Refecta /	
26718	1	kit fita led	
AC-01	1	Perfil H 1270 mm / H-profile 1270mm	
AC-01	1	Perfil H 922mm / H-profile 922mm	
AC-03	1	Cabideiro MOV 221 (MMN) 627mm / MOV 221	
E-04	10	Trilho mini light 350mm / 350mm mini light rail	
H-20	2	Puxador Lisboa 70mm / Lisbon 70mm Handle	


Passo 3: Unir as peças usando cavilhas, parafusos **B-16** e **B-10**. Usar pregos **I-01** para fixar as sapatas **M-02**.




Detalhe C




Detalhe D



Detalhe B



Sistema da fita de led




FURAÇÃO PARA O INTERRUPTOR


Alinhamento correta da lingueta do conector MACHO, com o engate do conector FÊMEA.

MACHO

FÊMEA




Fazer o furo no canto superior das costas para passagem dos fios.




Detalhe H

Fazer o furo no canto superior da lateral para o encaixe do interruptor.



Detalhe G

Fixar a fita de led na parte de baixo do tampo superior.



Fita de led

